


Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG



- 1 Φλάντζα στεγανοποίησης
2 O-ring

Εφαρμογή

Εφαρμογή	για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο	υγρά και αέρια
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	300

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	61,5
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση G 1/2
Βάθος εισαγωγής [mm]	21; (Αισθητήρας μέτρησης SID, SFD, TN)

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1, FKM
	O-ring: 1, EPDM
	Φλάντζα στεγανοποίησης: 1, FKM

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------