


Καλωδιώσιμος κονέκτορας βαλβίδας

VALVE PLUG TYPE A



1 Τσιμούχα



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

10

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...125

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

32,3

Διαστάσεις

[mm]

41 x 27 x 30

Υλικό κατασκευής

PA; FKM

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PA

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E30447




Καλωδιώσιμος κονέκτορας βαλβίδας


VALVE PLUG TYPE A

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm



Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας βαλβίδας τύπου A , Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PA