


Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
- 2 οπή διαρροής
- 3 Επιφάνεια στεγανοποίησης

EHEDG Certified

Εφαρμογή

Σχεδίαση	με θύρα διαρροής
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	16
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις	για σύνδεση αισθητήρα - μούφας

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	312,8
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας	Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 50 mm
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------