


Συγκολλησίμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 Εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
2 σπή διαρροής
3 Επιφάνεια στεγανοποίησης



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Εφαρμογή

Σχεδίαση	με θύρα διαρροής
Εγκατάσταση	για παχιά πάχη τοιχωμάτων και για δυσμενείς συνθήκες συγκόλλησης; για τοίχωμα και πάτο δεξαμενής
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	16
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις	για σύνδεση αισθητήρα - μούφας

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	362
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / R
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας	Συγκολλησίμος προσαρμογέας Ø 85 mm
Στεγανοποίηση	Φλάντζα στεγανοποίησης

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------