


Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών

ADAPT TN/G1/2/VA



Εφαρμογή

Εφαρμογή	για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο	υγρά και αέρια
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	100

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	61,5
Διαστάσεις [mm]	M18 x 1,5
Περιγραφή σπειρώματος	M18 x 1,5
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο αστάλι (1.4404 / 316L); O-ring: FKM Συναρμολογημένο
Σύνδεση αισθητήρα	M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση G 1/2

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1, EPDM
-----------------------	-----------------

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	μειωμένος νεκρός χώρος
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ