


Συγκολλησίμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών

WELDING ADAPT D50/G1



- 1 G1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
2 Επιφάνεια στεγανοποίησης

ACS EC 1935/2004 EHEDG Tested  Reg31

Εφαρμογή

Εγκατάσταση	για λεπτά πάχη τοιχωμάτων
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	50
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις	για σύνδεση αισθητήρα - μούφας

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	191,5
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ασάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφανείας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας	Συγκολλησίμος προσαρμογέας Ø 50 mm
Στεγανοποίηση	Φλάντζα στεγανοποίησης

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------