


Κάλυμμα κονέκτορα για συνδέσεις διεργασιών

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO



- 1 εγκοπή για τσιμούχα στεγάνωσης DIN 3869-33-FKM
 2 Εγκοπή για O-Ring 24 x 2 (EPDM) ή προαιρετικές τσιμούχες στεγάνωσης

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Εφαρμογή		
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	100
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.	
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	203
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4; Φλάντζα στεγανοποίησης: FKM	
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση G 1 εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario	
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2 (EPDM), σε επαφή με το μέσο, E30054 Τσιμούχες στεγανοποίησης: 1, DIN 3869-33-FKM	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 24 x 2 (FKM), σε επαφή με το μέσο, E30123 τσιμούχα στεγάνωσης: PEEK, σε επαφή με το μέσο, E30124	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	