


Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Εφαρμογή		
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	100
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.	
Οδηγίες ασφαλείας		
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	192
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 Aseptoflex Vario	
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση G 1/2	
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	