


Βιδωτός σφιγκτήρας για αισθητήρες διεργασιών

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 Βίδα σύσφιξης
2 Δακτύλιος σύσφιξης
3 Προσαρμογέας

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Τομέας υγιεινής
Εγκατάσταση	Βιδωτός σφιγκτήρας
Συνιστώμενα μέσα	Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	10
Χωρίς διάκενο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-10...150
--------------------------------	-----------

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	102,8
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Δακτύλιος σύσφιξης: PEEK
Ροπή σύσφιξης [Nm]	< 10
Σύνδεση αισθητήρα	Ø 6 mm
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση G 1/2 κώνος στεγάνωσης

E30144



Βιδωτός σφιγκτήρας για αισθητήρες διεργασιών

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Χαρακτηριστικά επιφάνειας
Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη

Ra: < 0,8

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ