


Συγκολλησιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών

WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT



- 1 G1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
- 2 οπή διαρροής
- 3 Επιφάνεια στεγανοποίησης



EHEDG Certified

Εφαρμογή

Σχεδίαση	με θύρα διαρροής
Εγκατάσταση	για λεπτά πάχη τοιχωμάτων
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	25
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις	για σύνδεση αισθητήρα - μούφας

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	156
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας	Συγκολλησιμος προσαρμογέας Ø 60 mm
Στεγανοποίηση	Φλάντζα στεγανοποίησης

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------