


Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

PROTECTIVE TUBE FOR TA



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Εφαρμογή

Σχεδίαση Για αισθητήρες θερμοκρασίας TA34xx, TAA431, TAD191

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 300

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Μήκος ράβδου L [mm] 53

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 172,9

Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Ροπή σύσφιξης [Nm] 30...50

Σύνδεση αισθητήρα G 1/2 κώνος στεγάνωσης Ø 8,2 mm

Σύνδεση διεργασίας G 1/2

Χαρακτηριστικά επιφάνειας
Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη < 0,6 / -

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ