


Προσαρμογέας σύνδεσης Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	25
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN)	[bar]	25

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	204,5
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα		G 1/2 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη		0,4 / 4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------