
E33405

Προσαρμογέας σύνδεσης Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



1 Προσαρμογέας
2 Φλάντζα στεγανοποίησης
3 οπή διαρροής
4 Ακμή στεγανοποίησης

EC 1935/2004

Εφαρμογή		
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	25
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης		Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας		Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	142,5
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα		G 1/2 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας		Clamp DN38 (1,5")
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη		< 0,8 / 8
Στεγανοποίηση		μέταλλο με PEEK
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866		H3

E33405

Προσαρμογέας σύνδεσης Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1, EPDM
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ