


Προσαρμογέας σύνδεσης σφικτήρα DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2



- 1 O-ring (συμπεριλαμβάνεται)
2 εγκοπή για O-ring κατά DIN 11864-3-R-34x5

EHEDG Tested FCM

Εφαρμογή

Σχεδίαση

για σωληνώσεις DN 32 (DIN 11866, Reihe A)

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης

Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας

Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

365

Υλικά σε επαφή με το μέσο

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4

Σύνδεση αισθητήρα

G 1/2 κώνος στεγάνωσης

Σύνδεση διεργασίας

Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS

Παραελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

O-ring:, FKM

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ