


Προσαρμογέας σύνδεσης σφικτήρα DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2



- 1 οπή διαρροής
2 Ακμή στεγανοποίησης



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Εφαρμογή

Σχεδίαση	με θύρα διαρροής, για σωληνώσεις, DN 32 (DIN 11866, Reihe A)
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	40
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις	για σύνδεση αισθητήρα - μούφας

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	365
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα	G 1/2 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας	Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------