




Προσαρμογέας σύνδεσης για SMS βιδωτό σύνδεσμο σωλήνα

ADAPT G1/2-SMS DN25



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 40

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	175
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	G 1/2 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας	SMS βιδωτός σύνδεσμος σωλήνα DN25
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------