


Σύνδεσμος κωνικού δακτυλίου

PROGRESSIVE RG FITTING D6/M12x1.0



Εφαρμογή

Εγκατάσταση	Σύνδεσμος κωνικού δακτυλίου
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	50

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	34,6
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti)
Σύνδεση αισθητήρα	Ø 6 mm
Σύνδεση διεργασίας	βιδωτή σύνδεση M12 x 1

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------