


Προσαρμογέας σύνδεσης Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Εφαρμογή		
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	16
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN)	[bar]	16
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.	
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	140
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4	
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 κώνος στεγάνωσης	
Σύνδεση διεργασίας	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	