


Προσαρμογέας σύνδεσης Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: σπή διαρροής



EC 1935/2004 FDA

Εφαρμογή

Σχεδίαση	με θύρα διαρροής
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	100

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	156,5
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο αστάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Στεγανοποίηση	Φλάντζα στεγανοποίησης
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 26 x 3, σύμμορφο EPDM, FDA, E30438 O-ring: 26 x 3, σύμμορφο FKM, FDA, E30437
-----------------------	---

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------