


**Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο
σωλήνα**

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Εφαρμογή		
Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	40
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.	
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	283,5
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4	
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 κώνος στεγάνωσης	
Σύνδεση διεργασίας	Φλάντζα σωλήνα DN40 (1,5") DIN 11851	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	