


Προσαρμογέας σύνδεσης Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 25

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 649

Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4

Σύνδεση αισθητήρα G 1 κώνος στεγάνωσης

Σύνδεση διεργασίας Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm

Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866 H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ