


**Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο
σωλήνα**

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



1 Ακμή στεγανοποίησης

EC 1935/2004 FCM 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 40

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	136
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο αστάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας	Φλάντζα σωλήνα DN32 (1,25") DIN 11851
Στεγανοποίηση	μέταλλο με μέταλλο
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------