


Προσαρμογέας σύνδεσης Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 Ακμή στεγανοποίησης

EC 1935/2004 FCM

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	25
-------------------	-------	----

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	230
Υλικά σε επαφή με το μέσο		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα		G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας		Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Στεγανοποίηση		μέταλλο με μέταλλο
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866		H4

Παρατηρήσεις

Τμήμ συσκευασίας	1 τμήμ
------------------	--------