


Προσαρμογέας σύνδεσης για SMS βιδωτό σύνδεσμο σωλήνα

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Ακμή στεγανοποίησης

EC 1935/2004 FCM FDA

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	25
-------------------	-------	----

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	267
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ασάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4	
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario	
Σύνδεση διεργασίας	SMS βιδωτός σύνδεσμος σωλήνα DN50 (2")	
Στεγανοποίηση	μέταλλο με μέταλλο	
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4	

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------