


Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο σωλήνα

ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	40
-------------------	-------	----

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	146,5
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4	
Σύνδεση αισθητήρα	G 3/4	
Σύνδεση διεργασίας	Φλάντζα σωλήνα DN25 (1") DIN 11851	

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------