


Προσαρμογέας σύνδεσης Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E33701

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Ο εναλλακτικός κωδικός απαιτεί την χρήση νέου αισθητήρα με εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario

- 1 Aseptoflex σπείρωμα
2 Aseptoflex ακμή στεγάνωσης

EC 1935/2004 FCM FDA**Εφαρμογή**

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 16

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	127
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ