

Προσαρμογέας σύνδεσης Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E33202

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Ο εναλλακτικός κωδικός απαιτεί την χρήση νέου αισθητήρα με εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex σπείρωμα
2 O-ring 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Εφαρμογή

Εγκατάσταση	Με δακτύλιο O
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	16

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	247,5
Τρόπος συναρμολόγησης	Με δακτύλιο O
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ασάλλι (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Σύνδεση αισθητήρα	Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 5, EPDM, E30054
	O-ring: 5, FPM (Viton), E30053

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------