

Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο σωλήνα


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E33713

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Ο εναλλακτικός κωδικός απαιτεί την χρήση νέου αισθητήρα με εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex σπείρωμα
2 Aseptoflex ακμή στεγάνωσης

EC 1935/2004 FCM 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	25
-------------------	-------	----

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
--------------------------	--

Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
-------------------	---

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	349,5
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα		Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας		Φλάντζα σωλήνα DN50 (2") DIN 11851
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη		0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866		H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------