

Προσαρμογέας σύνδεσης Varivent


ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E33722

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Ο εναλλακτικός κωδικός απαιτεί την χρήση νέου αισθητήρα με εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex σπείρωμα
2 Aseptoflex ακμή στεγάνωσης

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 25

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	475,5
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ