

## Προσαρμογέας σύνδεσης για SMS βιδωτό σύνδεσμο σωλήνα


ADAPT IFM-SMS DN50 (2)

Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: E33732

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

Ο εναλλακτικός κωδικός απαιτεί την χρήση νέου αισθητήρα με εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflex σπείρωμα  
2 Aseptoflex ακμή στεγάνωσης

EC 1935/2004 

### Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 25

### Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

### Μηχανικά δεδομένα

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Βάρος [g]                                            | 273,8                                  |
| Υλικό κατασκευής                                     | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)      |
| Σύνδεση αισθητήρα                                    | Aseptoflex                             |
| Σύνδεση διεργασίας                                   | SMS βιδωτός σύνδεσμος σωλήνα DN50 (2") |
| Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | 0,4 / 4                                |
| Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866                    | H4                                     |

### Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ