


Προσαρμογέας σύνδεσης για SMS βιδωτό σύνδεσμο σωλήνα

ADAPT IFM-SMS DN65 (2.5)

Κωδικός υπό κατάργηση



- 1 Aseptoflex σπείρωμα
2 Aseptoflex ακμή στεγάνωσης

EC 1935/2004 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 25

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	413,6
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας	SMS βιδωτός σύνδεσμος σωλήνα DN65 (2,5")
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------