


Προσαρμογέας εγκατάστασης για αισθητήρες διεργασιών

ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Aseptoflex σπείρωμα
2 Aseptoflex ακμή στεγάνωσης

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 25

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης

Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας

Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Σύνδεση αισθητήρα Aseptoflex

Σύνδεση διεργασίας Φλάντζα DN40 (1,5")

Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη 0,4 / 4

Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866 H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ