


**Προσαρμογέας σύνδεσης για σύνδεσμο σωλήνα DIN
11864**

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Aseptoflex σπείρωμα

EC 1935/2004 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 25

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	328,4
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας	Βιδωτός σύνδεσμος σωλήνα DN50 DIN 11864-1-A-BS
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ