


Προσαρμογέας σύνδεσης σφικτήρα DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Aseptoflex σπείρωμα
2 Aseptoflex ακμή στεγάνωσης

EC 1935/2004 FCM 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	40
-------------------	-------	----

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	234,5
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα		Aseptoflex
Σύνδεση διεργασίας		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη		0,4 / 4
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866		H4

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------