


Προσαρμογέας σύνδεσης Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 16

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	100,5
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Στεγανοποίηση	Φλάντζα στεγανοποίησης
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123
	τσιμούχα στεγάνωσης: 1, σύμμορφο PEEK, FDA, E30124

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ