


Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο σωλήνα

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



- 1 Aseptoflex Vario
2 Επιφάνεια στεγανοποίησης

EC 1935/2004 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 40

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	134
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ασάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας	Φλάντζα σωλήνα DN32 (1,25") DIN 11851
Στεγανοποίηση	Φλάντζα στεγανοποίησης
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123
	τσιμούχα στεγάνωσης: 1, σύμμορφο PEEK, FDA, E30124

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ