


## Προσαρμογέας σύνδεσης Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

## Εφαρμογή

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Αντοχή σε πιέσεις | [bar] | 25 |
|-------------------|-------|----|

## Δοκιμές / εγκρίσεις

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
| Οδηγίες ασφαλείας        | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.          |

## Μηχανικά δεδομένα

|                                   |                                                                               |     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Βάρος                             | [g]                                                                           | 226 |
| Υλικά σε επαφή με το μέσο         | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4 |     |
| Σύνδεση αισθητήρα                 | G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario                                       |     |
| Σύνδεση διεργασίας                | Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm                                           |     |
| Στεγανοποίηση                     | Φλάντζα στεγανοποίησης                                                        |     |
| Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866 | H4                                                                            |     |

## Παρελκόμενα

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Παρεχόμενα εξαρτήματα     | O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054                                                      |
| Παρελκόμενα (προαιρετικά) | O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123<br>τσιμούχα στεγάνωσης: 1, σύμμορφο PEEK, FDA, E30124 |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|