


Προσαρμογέας σύνδεσης Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	25
-------------------	-------	----

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	472,5
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4	
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario	
Σύνδεση διεργασίας	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Στεγανοποίηση	Φλάντζα στεγανοποίησης	
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4	

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123
	τσιμούχα στεγάνωσης: 1, σύμμορφο PEEK, FDA, E30124

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------