


Ταυ

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
2 Επιφάνεια στεγανοποίησης

EC 1935/2004 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις	[bar]	25
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις	για σύνδεση αισθητήρα - μούφας	

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.	
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	273,5
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4	
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 Aseptoflex Vario	
Σύνδεση διεργασίας	Συγκολλησιμος προσαρμογέας Ø 19 mm	
Στεγανοποίηση	Φλάντζα στεγανοποίησης	

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------