


Προσαρμογέας σύνδεσης για SMS βιδωτό σύνδεσμο
σωλήνα

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG



- 1 Επιφάνεια στεγανοποίησης
2 G1 Εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 40

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	139,2
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας	SMS βιδωτός σύνδεσμος σωλήνα DN40 (1,5")

**Προσαρμογέας σύνδεσης για SMS βιδωτό σύνδεσμο
σωλήνα**

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

Χαρακτηριστικά επιφάνειας
Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη

0,4 / 4

Στεγανοποίηση

Φλάντζα στεγανοποίησης

Κατηγορία υγιεινής κατά DIN
11866

H4

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA σύμμορφο, E30054

Παρελκόμενα (προαιρετικά)

O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA σύμμορφο, E30123

τσιμούχα στεγάνωσης: 1, PEEK, FDA σύμμορφο, E30124

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ