


Προσαρμογέας σύνδεσης για σύνδεσμο σωλήνα DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 οπή διαρροής



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Εφαρμογή

Σχεδίαση	για ISO σωλήνες (σειράς B)
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	40

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	142
Τρόπος συναρμολόγησης	για ISO σωλήνες (σειράς B)
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας	Βιδωτός σύνδεσμος σωλήνα DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Στεγανοποίηση	Φλάντζα στεγανοποίησης
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 1 x 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123 τσιμούχα στεγάνωσης: 1, σύμμορφο PEEK, FDA, E30124

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------