




- 1 O-ring 38 x 2 (FKM) FDA σύμμορφο
 2 O-ring 36 x 3 (EPDM) FDA σύμμορφο
 3 Επιφάνεια στεγανοποίησης
 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 **Εφαρμογή**

Αντοχή σε πιέσεις [bar] 16

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης

Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.

Οδηγίες ασφαλείας

Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.



Προσαρμογέας γενικής χρήσης διεργασιών

ADAPT UNI RD52

Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	364,5
Υλικά σε επαφή με το μέσο	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4
Σύνδεση αισθητήρα	G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Σύνδεση διεργασίας	προσαρμογέας γενικής χρήσης διεργασιών Rd 52
Στεγανοποίηση	Φλάντζα στεγανοποίησης
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866	H4
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 24 x 2, σύμμορφο EPDM, FDA, E30054
	O-ring: 38 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, σύμμορφο EPDM, FDA
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	O-ring: 24 x 2, σύμμορφο FKM, FDA, E30123
	τσιμούχα στεγάνωσης, σύμμορφο PEEK, FDA, E30124
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ