


Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Aseptoflex σπείρωμα



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Εφαρμογή

Σχεδίαση	Για αισθητήρες θερμοκρασίας Ø 10 mm
Εφαρμογή	Τομέας υγιεινής
Συνιστώμενα μέσα	Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	25

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Μήκος ράβδου L [mm]	45
---------------------	----

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	173,5
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	G 1/2 Ø 10 mm
Σύνδεση διεργασίας	Aseptoflex
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	< 0,6 / -

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------