


Συγκολλησίμη θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Εφαρμογή	
Σχεδίαση	Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 300 mm
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	400
Ακρίβεια / αποκλίσεις	
Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ροής [m/s]	25
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	1236
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	1/2" NPS Ø 6 mm κατάλληλο για G1/2 και 1/2" NPT
Σύνδεση διεργασίας	Συγκολλησίμος προσαρμογέας Ø 38,1 mm
Μήκος εγκατάστασης EL [mm]	191
Ολικό μήκος BL [mm]	228,6
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ