


Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Εφαρμογή

Σχεδίαση	Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 350 mm
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	25

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	653
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	1/2" NPS Ø 6 mm κατάλληλο για G1/2 και 1/2" NPT
Σύνδεση διεργασίας	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	≤ 0,6 / -
Μήκος εγκατάστασης EL [mm]	267
Ολικό μήκος BL [mm]	304,8

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------