


Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Εφαρμογή

Σχεδίαση	Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 350 mm
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	25

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	725
Υλικό κατασκευής		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα		1/2" NPS Ø 6 mm κατάλληλο για G1/2 και 1/2" NPT
Σύνδεση διεργασίας		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη		≤ 0,6 / -
Μήκος εγκατάστασης EL	[mm]	267
Ολικό μήκος BL	[mm]	304,8

Παρατηρήσεις

Τμήχ συσκευασίας	1 τμήχ
------------------	--------