


Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20



EC 1935/2004 FDA

Εφαρμογή

Σχεδίαση	Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 83 mm
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	16

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	101,2
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Ροπή σύσφιξης [Nm]	20
Σύνδεση αισθητήρα	G 3/8 εσωτερικό σπείρωμα Ø 3 mm
Σύνδεση διεργασίας	G 1/2
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	< 0,4 / -
Μήκος εγκατάστασης EL [mm]	20
Ολικό μήκος BL [mm]	83

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------