


Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



EC 1935/2004 FDA

Εφαρμογή

Σχεδίαση	Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 83 mm
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	25

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	70
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	G 3/8 εσωτερικό σπείρωμα Ø 3 mm
Σύνδεση διεργασίας	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	< 0,4 / -
Μήκος εγκατάστασης EL [mm]	38
Ολικό μήκος BL [mm]	83

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------