


Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004



Εφαρμογή

Σχεδίαση	Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 83 mm
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	25

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	108,4
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	G 3/8 εσωτερικό σπείρωμα Ø 3 mm
Σύνδεση διεργασίας	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	< 0,4 / -
Μήκος εγκατάστασης EL [mm]	50
Ολικό μήκος BL [mm]	83

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------