


Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00



EC 1935/2004



Εφαρμογή

Αντοχή σε πιέσεις [bar]	120
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις	για σύνδεση αισθητήρα - μούφας

Δοκιμές / εγκρίσεις

Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	9,3
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	G 1/8 εσωτερικό σπείρωμα Ø 3 mm
Σύνδεση διεργασίας	Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 18 mm ; ονομαστικό μέγεθος σωλήνας: DN25...DN100; πάχος τοιχώματος σωλήνας: 2 mm
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	< 0,4 / -

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------